

QUALITY PRODUCTS
SUPERTITE
ADHESIVES - LUBRICANTS - CLEANERS - PAINTS

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

SUPERTITE Z-401 ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΚΟΛΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Z-401 είναι υβριδική κυανοακρυλική κόλλα η οποία έχει εφαρμογή σε ένα μεγάλο φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων του ξύλου, χαρτιού, χαρτονιού, δέρματος, υφάσματος, κ.λ.π. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από το κάθε υλικό αλλά γενικά είναι γρηγορότερος από των κοινών κυανοακρυλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τυπικές εφαρμογές είναι καπλαμάδες για έπιπλα, "μπάλσα" για μοντελισμό, δερμάτινα αξεσουάρ και υφασμάτινα διακοσμητικά για παπουτσια, καλύματα πορτατίφ, κ.λ.π. Επίσης κολλάει τα περισσότερα λάστιχα, μέταλλα και πλαστικά. Για ορισμένα λιπαρά δέρματα ή πολύ πορώδεις επιφάνειες διατίθεται η Z-401 SPECIAL που είναι πιο παχύρρευστη (1500cps).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πάντα να καθαρίζετε και να προσέχετε να εφαρμόζουν καλά οι επιφάνειες που θέλετε να κολλήσετε. Σε ορισμένα λάστιχα και πλαστικά, κατάλοιπα από αποκολλητικά καλουπιών πρέπει να καθαριστούν με κατάλληλα καθαριστικά. Να βάζετε κόλλα στη μία μόνο επιφάνεια. Ενώνετε τις επιφάνειες εφαρμόζοντας σταθερή πίεση έως ότου πήξει η κόλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ατσάλι σε ατσάλι:..... 20 N/mm²
Λάστιχο σε λάστιχο:.....10 N/mm²
Πλαστικό σε πλαστικό:.....15 N/mm²

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε τις επιφάνειες από γράσσα, λάδια, βρώμα, σκόνη και υδρατμούς. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας στη μία μόνο επιφάνεια και ενώστε τα δύο μέρη κρατώντας τα για λίγα δευτερόλεπτα. Μία σταγόνα κολλάει επιφάνεια 6,25 cm² και το μπουκαλάκι των 20 γρ. περιέχει 200 σταγόνες.

Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η SUPERTITE και οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για αποτελέσματα προϊόντων της, των οποίων η χρήση έγινε χωρίς την απ' ευθείας παρακολούθηση της Εταιρείας. Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να προσδιορίσει την καταλληλότητα ενός εκάστου υλικού, μεθόδου, ή προεργασίας που περιγράφεται παραπάνω, για την εργασία του. Επίσης είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση των συνιστώμενων προληπτικών μέτρων προστασίας του προσωπικού και της περιουσίας του κατά τη φύλαξη και χρήση οποιουδήποτε από τα υλικά μας.



ΖΩΡΖΟΣ Α.Ε. ΙΕΡΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΩΝ 24 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ:2109764124-5

www.zorzosae.com

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

Για λεπτά κολλήματα ή πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιείστε τον ενεργοποιητή Z-473 ή τον στάνταρ Z-472. Αν χρησιμοποιήσετε ενεργοποιητή ψεκάστε τον ενεργοποιητή στη μία επιφάνεια (πλέον πορώδη ή πλαστική) και την κόλλα στην άλλη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ρητίνη :..... Τροποποιημένη
εθυλική
κυανοακρυλική
Χρώμα:..... Διαφανές
Στέγνωμα με ενεργοποιητή:..... Δεν συνιστάται
Στέγνωμα χωρίς ενεργοποιητή:.. <10 δευτερόλεπτα
Πυκνότητα:..... 120 cps
Γέμισμα κενού:..... 0,1 mm
Σημείο αναφλέξεως:..... > 85 C
Διάρκεια ζωής:..... 6 μήνες στους 20° C
Ειδικό βάρος:..... 1,05
Θερμοκρασιακή αντοχή:..... -60 με +80° C

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος στεγνώματος:..... <15 δευτερόλεπτα
Τυπική δύναμη..... 20 N/mm²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το σε δροσερό μέρος μακριά από το ηλιακό φως. Συνιστάται η αποθήκευση σε ψυγείο στους 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδια:.....20γρ., 50γρ.,
500γρ. (Κατόπιν παραγγελίας)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κολλάει δέρμα και μάτια σε δευτερόλεπτα. Αν συμβεί αυτό πλύντε καλά με ζεστό νερό και σαπούνι και διαχωρήστε το δέρμα χρησιμοποιώντας ένα μη αιχμηρό αντικείμενο π.χ. χερούλι κουταλιού. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με νερό και πηγαίστε στο γιατρό.

T.D.S. 401/1096